

CableLine CLI R 02-3 GE/SW 0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

La gama de señalizadores para cables y conductores de Weidmüller le ofrece soluciones para múltiples aplicaciones. El rango de aplicación abarca desde conductores estrechos hasta cables de grandes diámetros exteriores. El surtido consta, entre otros, de sistemas de combinación con etiquetas individuales, manguitos transparentes, mangueras termoretráctiles y señalizadores que se fijan con abrazaderas.

Datos generales para pedido

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 0
Código	0560001501
Versión	CableLine, Clavija de montaje, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190063498
U.E.	10 Pieza

CableLine
CLI R 02-3 GE/SW 0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos
Dimensiones y pesos

Anchura	3,4 mm	Anchura (pulgadas)	0,134 inch
Altura	3 mm	Altura (pulgadas)	0,118 inch
Profundidad	4 mm	Profundidad (pulgadas)	0,157 inch
Peso neto	1,34 g		

Datos generales

Anchura	3,4 mm	Caracteres impresos	Números
Color	amarillo	Color de impresión	negro
Color de material según código de resistencia	4	Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Halógenos	Sí
Impresión	0	Industrias recomendadas	Procesos, Maquinaria
Material	PVC, blando, sin cadmio	Orientación de la impresión	horizontal
Procedimiento de impresión	impreso por calor	Tipo de impresión	Estándar
Unidades por rollo	25	Versión	MultiPack

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	3 mm	Diámetro externo del conductor, min.	1,3 mm
Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor, max.	1,5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0,2 mm ²	diámetro externo del conductor	1,3 - 3 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-06-29		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	WSCAD
Notificación de cambio de producto	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN