

Herramienta para prensar PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Tipo	PZ 6 ROTO
Código	9014350000
Versión	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.14mm ² , 6mm ² , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4008190406615
U.E.	1 Pieza

Herramienta para prensar PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7,874 inch
Peso	428 g	Peso neto	427,28 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos técnicos

Versión	mecánico, sin contactos recambiables
---------	---

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Crimpado trapezoidal	Sección del terminal tubular, min.	0,14 mm ²
Sección del terminal tubular, max.	6 mm ²		

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminales tubulares con y sin aislamiento de plástico	Zona de prensado, min.	0,14 mm ²
Zona de prensado, max.	6 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Homologaciones en línea

Homologaciones



Descargas

Datos de ingeniería	WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

**Herramienta para prensar
PZ 6 ROTO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

