

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Tipo	CRIMPFIX LS
Código	9028540000
Versión	Máquinas automáticas, Máquina automática de desaislado y prensado
GTIN (EAN)	4008190942687
U.E.	1 Pieza

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	390 mm	Anchura (pulgadas)	15,354 inch
Altura	460 mm	Altura (pulgadas)	18,11 inch
Profundidad	330 mm	Profundidad (pulgadas)	12,992 inch
Peso	31 kg	Peso neto	31.000 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos técnicos

Conexión eléctrica 100-240 V / 50/65 Hz

Máquinas automáticas para desaislar/prensar

Conexión de aire comprimido	5 bar	Conexión eléctrica	100-240 V / 50/65 Hz
Consumibles	Terminales sueltos	Longitud de los terminales tubulares	12/14/16 mm
Longitud de prensado	6/8/10 mm	Motor	Electroneumático
Sección del terminal tubular, max.	2,5 mm ²	Sección del terminal tubular, min.	0,5 mm ²
Tiempo de ciclo	aprox. 1 s	Zona de desaislado	0,5 - 2,5 mm ²

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
UNSPSC	27-11-15-10	eClass 5.1	17-13-01-01
eClass 6.2	17-13-01-01	eClass 7.1	17-13-01-01
eClass 8.1	17-13-01-01	eClass 9.0	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Documentación del usuario [Manual](#)
 Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

