

Herramienta para prensar HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Herramientas para prensar contactos Weidmüller DFF y ZRV

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- Con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

Tipo	HTF AFK 2.5
Código	9201040000
Versión	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0.2mm ² , 2.5mm ²
GTIN (EAN)	4032248419678
U.E.	1 Pieza

Herramienta para prensar HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7,874 inch
Peso	438 g	Peso neto	533 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos de herramienta para prensar

Perfil de prensado 1, min.	0,2 mm ²	Perfil de prensado 1, max.	3,5 mm ²
Perfil de prensado 2, min.	0,5 mm ²	Perfil de prensado 2, max.	1 mm ²
Perfil de prensado 3, min.	1,5 mm ²	Perfil de prensado 3, max.	2,5 mm ²

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Weidmüller FEKO ZRV	Zona de prensado, min.	0,2 mm ²
Zona de prensado, max.	2,5 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Homologaciones en línea

Homologaciones



Descargas

Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
------------------	---

Hoja técnica

**Herramienta para prensar
HTF AFK 2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración

