

Herramientas MULTI-STRIPAX 6-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

Datos generales para pedido

Tipo	MULTI-STRIPAX 6-16
Código	9202210000
Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar, conductor rígido y flexible con aislamiento PVC, 16mm ²
GTIN (EAN)	4032248486144
U.E.	1 Pieza

Herramientas MULTI-STRIPAX 6-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	250 mm	Anchura (pulgadas)	9,842 inch
Altura	85 mm	Altura (pulgadas)	3,346 inch
Profundidad	40 mm	Profundidad (pulgadas)	1,575 inch
Peso	250 g	Peso neto	509,1 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Herramientas para desaislar

Longitud de desaislado, mín.	2 mm	Rango de corte máx. conductor flexible	6 mm ²
Rango de corte máx. conductor plano	10,2 mm x 4 mm	Rango de corte máx. conductor rígido	2,5 mm ²
Sección de conexión del conductor, max.	16 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	6 mm ²
Sección del conductor (Potencia de corte)	6 mm ²	Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Homologaciones en línea

Homologaciones



Descargas

Folleto/catálogo [CAT U REMOTE 16/17 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

**Herramientas
MULTI-STRIPAX 6-16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso

