

## Herramientas multi-stripax AWG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

### Datos generales para pedido

Tipo	multi-stripax AWG
Código	<a href="#">9202230000</a>
Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar, Conductor AWG con aislamiento de PTFE y PVC
GTIN (EAN)	4032248486168
U.E.	1 Pieza

**Herramientas  
multi-stripax AWG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Datos técnicos**

**Dimensiones y pesos**

Anchura	250 mm	Anchura (pulgadas)	9,842 inch
Altura	85 mm	Altura (pulgadas)	3,346 inch
Profundidad	40 mm	Profundidad (pulgadas)	1,575 inch
Peso	250 g	Peso neto	520,28 g

**Conformidad medioambiental del producto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Herramientas para desaislar**

Cable de cobre - flexible, máx.	6 mm <sup>2</sup>	Longitud de desaislado, mín.	2 mm
Rango de corte máx. conductor flexible	6 mm <sup>2</sup>	Rango de corte máx. conductor plano	10,2 mm x 4 mm
Rango de corte máx. conductor rígido	2,5 mm <sup>2</sup>	Sección del conductor (Potencia de corte)	6 mm <sup>2</sup>
Tipo de cable	Conductor AWG con aislamiento de PTFE y PVC		

**Clasificaciones**

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Homologaciones en línea**

Homologaciones



**Descargas**

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Herramientas  
multi-stripax AWG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

**Ejemplo de uso**

---

