

## Herramientas multi-stripax 0.75-4<sup>2</sup>SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

### Datos generales para pedido

Tipo	multi-stripax 0.75-4 <sup>2</sup> SL
Código	<a href="#">9203610000</a>
Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar, conductor rígido y flexible con aislamiento PVC
GTIN (EAN)	4032248563968
U.E.	1 Pieza

## Herramientas multi-stripax 0.75-4<sup>2</sup>SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	250 mm	Anchura (pulgadas)	9,842 inch
Altura	85 mm	Altura (pulgadas)	3,346 inch
Profundidad	40 mm	Profundidad (pulgadas)	1,575 inch
Peso	250 g	Peso neto	519,28 g

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Herramientas para desaislar

Longitud de desaislado, mín.	2 mm	Rango de corte máx. conductor flexible	6 mm <sup>2</sup>
Rango de corte máx. conductor plano	10,2 mm x 4 mm	Rango de corte máx. conductor rígido	2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC		

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



### Descargas

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Herramientas  
multi-stripax 0.75-4<sup>2</sup>SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

**Ejemplo de uso**

---

