

**SlimFix Clip**  
**SFC 2.5/12 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



**SlimFix Clip** combina dos ventajas al mismo tiempo: su cierre inigualable ofrece la seguridad de una señalizador cerrado y además la facilidad del montaje de un señalizador abierto. Gracias al cierre de clip se puede montar el señalizador, rápida y cómodamente, incluso después de la instalación del conductor. SlimFix Clip son idóneos para conductores y cables con un diámetro exterior de máx. de 5 mm. La gran superficie de impresión (hasta 30 mm) permite series largas de caracteres. El material está exento de halógenos y se corresponde con el índice de inflamabilidad V2.

- Material exento de halógenos
- Índice de inflamabilidad V2
- Montaje rápido, sin herramientas
- Señalizadores en formato MultiCard
- Disponible en 12 mm, 21 mm y 30 mm de longitud

**Impresión especial:** Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**Datos generales para pedido**

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                 | SFC 2.5/12 MC NE WS                                                                  |
| Código               | <a href="#">1062000000</a>                                                           |
| Versión              | SlimFix Clip, Señalizadores para cables y conductores, 4 - 6 mm, 12 x 9.3 mm, blanco |
| GTIN (EAN)           | 4032248811731                                                                        |
| U.E.                 | 120 Pieza                                                                            |
| Impresora compatible | <a href="#">1324380000</a>                                                           |

## SlimFix Clip SFC 2.5/12 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |         |                        |            |
|-------------|---------|------------------------|------------|
| Anchura     | 9,3 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0,366 inch |
| Altura      | 12 mm   | Altura (pulgadas)      | 0,472 inch |
| Profundidad | 9,1 mm  | Profundidad (pulgadas) | 0,358 inch |
| Peso neto   | 0,883 g |                        |            |

### Datos generales

|                                               |             |                                  |              |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|
| Anchura                                       | 9,3 mm      | Color                            | blanco       |
| Color de material según código de resistencia | 9           | Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
| Grado inflamabilidad según UL 94              | V-2         | Halógenos                        | No           |
| Industrias recomendadas                       | Maquinaria  | Material                         | Poliamida 66 |
| Tamaño del campo para rotulación              | 12 x 5.8 mm | Tipo de impresión                | sin imprimir |

### Señalizador para cables y conductores

|                                         |                   |                                         |                    |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Diámetro externo del conductor, max.    | 6 mm              | Diámetro externo del conductor, min.    | 4 mm               |
| Halógenos                               | No                | Sección de conexión del conductor, max. | 10 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, min. | 4 mm <sup>2</sup> | diámetro externo del conductor          | 4 - 6 mm           |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 39-12-14-00 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

### Homologaciones en línea

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                                    |                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería                | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                                       |
| Datos de ingeniería                | <a href="#">STEP</a>                                                                                                           |
| Folleto/catálogo                   | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a>                                                                                             |
| Notificación de cambio de producto | <a href="#">DE - Technische Modifikation MultiCard Material</a><br><a href="#">EN - Technical change to MultiCard material</a> |
| Software                           | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a>                                                                                 |

### **SlimFix Clip SFC 2.5/12 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Ejemplo de uso



Similar a la ilustración

