

MPC (caja de policarbonato vacía) MPC 07/12/12 trsp

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Cajas de policarbonato de tamaño pequeño a mediano
La serie de cajas MPC de policarbonato es adecuada especialmente para el montaje de aparatos eléctricos, electromecánicos y neumáticos, así como de placas c.i..
Las cajas se usan en entornos exigentes desde el punto de vista mecánico y químico.

Características:

- 9 tamaños en dos versiones
- tapa gris o transparente
- Tapa con orificios de precintado
- Perforaciones de montaje fuera del área de la junta
Orificios roscados para carriles, placas de montaje y placas de circuito impreso
- Gran gama de accesorios

Weidmüller elabora y suministra las cajas - si así lo desea el cliente - completamente equipadas con bornes y prensaestopas.

Datos generales para pedido

Tipo	MPC 07/12/12 trsp
Código	9535220000
Versión	MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 75 mm, Anchura: 125 mm, Profundidad: 125 mm, Material: Policarbonato, Gris claro, transparente
GTIN (EAN)	4032248009572
U.E.	1 Pieza

MPC (caja de policarbonato vacía) MPC 07/12/12 trsp

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	125 mm	Anchura (pulgadas)	4,921 inch
Altura	75 mm	Altura (pulgadas)	2,953 inch
Profundidad	125 mm	Profundidad (pulgadas)	4,921 inch
Peso	300 g	Peso neto	302 g

Datos generales

Campos de aplicación:	Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas	Par de apriete para tornillos de la tapa	0,8 Nm
Material	Policarbonato	Material de la junta	Poliuretano
Temperatura de servicio, min.	-50 °C	Temperatura de servicio, max.	130 °C
Tipo de protección	IP66, IP67	Fijación de caja	Orificios 4,5 mm
Fijación de la tapa	4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz*	Fijación de montaje	por medio de tornillos de rosca cortante

Datos generales Accesorios

Material	Policarbonato
----------	---------------

Montaje horizontal

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 16 / ZDU 16	1x1
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13	WDU 35 / ZDU 35	1x1
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8

Montaje vertical

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 16 / ZDU 16	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13	WDU 35 / ZDU 35	1x4
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8

Prensaestopas a la derecha

M12	4	M16	3
M20	3		

Prensaestopas arriba y abajo

M12	1	M16	1
M20	1		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Hoja técnica**MPC (caja de policarbonato vacía)
MPC 07/12/12 trsp****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Datos técnicos****Homologaciones en línea**

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN

**MPC (caja de policarbonato vacía)
MPC 07/12/12 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos