

FPC (caja de policarbonato vacía) FPC 30/30/13 trsp

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Cajas de policarbonato medianas

La serie de cajas FPC es la siguiente generación de la serie MPC. Equipada con las mismas propiedades de material, la serie FPC dispone de un surtido de accesorios más completo y, por tanto, amplía el número de aplicaciones.

Características:

- 6 tamaños en dos versiones
- tapa gris o transparente
- Tapa con orificios de precintado
- Perforaciones de montaje fuera del área de la junta
- Orificios roscados para carriles, placas de montaje y placas c.i.
- Gran gama de accesorios

Weidmüller elabora y suministra las cajas - si así lo desea el cliente - completamente equipadas con bornes y prensaestopas.

Datos generales para pedido

Tipo	FPC 30/30/13 trsp
Código	9535740000
Versión	FPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 300 mm, Anchura: 300 mm, Profundidad: 132 mm, Material: Policarbonato, Gris claro, transparente
GTIN (EAN)	4032248009848
U.E.	1 Pieza

FPC (caja de policarbonato vacía) FPC 30/30/13 trsp

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	300 mm	Anchura (pulgadas)	11,811 inch
Altura	300 mm	Altura (pulgadas)	11,811 inch
Profundidad	132 mm	Profundidad (pulgadas)	5,197 inch
Peso	1.738 g	Peso neto	2.103 g

Datos generales

Campos de aplicación:	Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas	Par de apriete para tornillos de la tapa	0,8 Nm
Material	Policarbonato	Material de la junta	Poliuretano
Temperatura de servicio, min.	-50 °C	Temperatura de servicio, max.	130 °C
Tipo de protección	IP66, IP67	Fijación de caja	Orificios 7,5 mm
Fijación de la tapa	4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz*	Fijación de montaje	por medio de tornillos de rosca cortante

Datos generales Accesorios

Material	Policarbonato
----------	---------------

Montaje horizontal

WDU 10 / ZDU 10	1x20	WDU 16 / ZDU 16	1x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x40	WDU 35 / ZDU 35	1x12
WDU 4 / ZDU 4	1x33	WDU 6 / ZDU 6	1x25

Montaje vertical

WDU 10 / ZDU 10	2x20	WDU 16 / ZDU 16	2x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x40	WDU 35 / ZDU 35	2x12
WDU 4 / ZDU 4	2x33	WDU 6 / ZDU 6	2x25

Prensaestopas a la derecha

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

Prensaestopas arriba y abajo

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Fecha de creación 5 de agosto de 2019 14:06:33 CEST

Hoja técnica**FPC (caja de policarbonato vacía)
FPC 30/30/13 trsp****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Datos técnicos****Homologaciones en línea**

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN

**FPC (caja de policarbonato vacía)
FPC 30/30/13 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos