

FPC (caja de policarbonato vacía) FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Cajas de policarbonato medianas

La serie de cajas FPC es la siguiente generación de la serie MPC. Equipada con las mismas propiedades de material, la serie FPC dispone de un surtido de accesorios más completo y, por tanto, amplía el número de aplicaciones.

Características:

- 6 tamaños en dos versiones
- tapa gris o transparente
- Tapa con orificios de precintado
- Perforaciones de montaje fuera del área de la junta
- Orificios roscados para carriles, placas de montaje y placas c.i.
- Gran gama de accesorios

Weidmüller elabora y suministra las cajas - si así lo desea el cliente - completamente equipadas con bornes y prensaestopas.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Tipo | FPC 30/30/13 7035 |
| Código | 9535750000 |
| Versión | FPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 300 mm, Anchura: 300 mm, Profundidad: 132 mm, Material: Policarbonato, Gris claro |
| GTIN (EAN) | 4032248009855 |
| U.E. | 1 Pieza |

FPC (caja de policarbonato vacía) FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Anchura | 300 mm | Anchura (pulgadas) | 11,811 inch |
| Altura | 300 mm | Altura (pulgadas) | 11,811 inch |
| Profundidad | 132 mm | Profundidad (pulgadas) | 5,197 inch |
| Peso | 1.738 g | Peso neto | 2.097 g |

Datos generales

| | | | |
|-------------------------------|---|--|---|
| Campos de aplicación: | Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas | Par de apriete para tornillos de la tapa | 0,8 Nm |
| Material | Policarbonato | Material de la junta | Poliuretano |
| Temperatura de servicio, min. | -50 °C | Temperatura de servicio, max. | 130 °C |
| Tipo de protección | IP66, IP67 | Fijación de caja | Orificios 7,5 mm |
| Fijación de la tapa | 4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz* | Fijación de montaje | por medio de tornillos de rosca cortante |

Datos generales Accesorios

| | |
|----------|---------------|
| Material | Policarbonato |
|----------|---------------|

Montaje horizontal

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x17 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x40 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x12 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x33 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x25 |

Montaje vertical

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x17 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x40 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x12 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x33 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x25 |

Prensaestopas a la derecha

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 21 |
| M20 | 12 | M25 | 8 |
| M32 | 3 | M40 | 3 |
| M50 | 2 | M63 | 2 |

Prensaestopas arriba y abajo

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 21 |
| M20 | 12 | M25 | 8 |
| M32 | 3 | M40 | 3 |
| M50 | 2 | M63 | 2 |

Clasificaciones

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000058 | ETIM 4.0 | EC000058 |
| ETIM 5.0 | EC000058 | ETIM 6.0 | EC000261 |
| UNSPSC | 31-26-15-02 | eClass 5.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-07 | eClass 7.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-07 | eClass 9.0 | 27-18-01-01 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 | | |

Fecha de creación 5 de agosto de 2019 14:06:35 CEST

Hoja técnica**FPC (caja de policarbonato vacía)**
FPC 30/30/13 7035**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Datos técnicos****Homologaciones en línea**

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Datos de ingeniería | EPLAN, WSCAD |
| Datos de ingeniería | STEP |
| Folleto/catálogo | CAT 5 ENCL 17/18 EN |

**FPC (caja de policarbonato vacía)
FPC 30/30/13 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos