

Accesorios G 20/5.00A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Similar a la ilustración

Klippon® Connect con tecnología de conexión brida-tornillo

La gran fiabilidad y variedad de diseños de los bloques de bornes con conexiones brida-tornillo facilitan la planificación y optimizan la seguridad operativa.

Klippon® Connect ofrece una respuesta eficaz a una amplia variedad de requisitos diferentes.

Datos generales para pedido

Tipo	G 20/5.00A/F
Código	0431300000
Versión	Componentes activos, Fusible
GTIN (EAN)	4008190185381
U.E.	10 Pieza

Accesorios G 20/5.00A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0,197 inch
Altura	20 mm	Altura (pulgadas)	0,787 inch
Profundidad	5 mm	Profundidad (pulgadas)	0,197 inch
Peso neto	1,05 g		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos del material

Color Gris claro

Datos nominales

Tensión nominal 250 V Intensidad nominal 5 A

Fusibles

Capacidad de desconexión nominal	1,5 kA	Características	rápido
Caída de tensión	150 mV	Color	Gris claro
Corriente	5 A	Integral de fusión	19 A ² s
Potencia de salida (@ 1,5 In)	2,4 W	Versión	Accesorios para fusibles
portafusible	G-Si. 5 x 20		

Valores característicos del sistema

Versión Accesorios para fusibles

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000035	ETIM 4.0	EC000035
ETIM 5.0	EC000035	ETIM 6.0	EC000035
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-14-20-07
eClass 6.2	27-14-20-07	eClass 7.1	27-14-20-90
eClass 8.1	27-14-20-90	eClass 9.0	27-14-20-01
eClass 9.1	27-14-20-01		

Homologaciones en línea

ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería [WSCAD](#)
 Documentación del usuario [StorageConditionsTerminalBlocks](#)
 Folleto/catálogo [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)