

ClipCard
CC 15/49 K MC NE RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los señalizadores para equipos **ClipCard** en formato MultiCard se utilizan para identificar instalaciones electrónicas y sistemas de conexión, ofreciendo una alternativa interesante al grabado. Gracias al formato certificado MultiCard es posible efectuar la rotulación con **PrintJet PRO**, Plotter **MCP Plus**, **MCP Basic** y **MC-Mobilo**.

- Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado.
- Fijación universal
- Soporte (atornillable o con abrazadera)
- Guía para etiquetas (autoadhesiva o atornillable)
- Etiquetas autoadhesivas

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Atención: estos señalizadores no están previstos para la impresión con el láser Speedmarking.

Datos generales para pedido

Tipo	CC 15/49 K MC NE RT
Código	1288380000
Versión	ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 15 x 49 mm, rojo
GTIN (EAN)	4050118079760
U.E.	40 Pieza
Producto alternativo	1877230000
Impresora compatible	1324380000

ClipCard CC 15/49 K MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	49 mm	Anchura (pulgadas)	1,929 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0,591 inch
Profundidad	1,2 mm	Profundidad (pulgadas)	0,047 inch
Peso neto	3,075 g		

Datos generales

Adhesivos	Cinta adhesiva por ambos lados	Anchura	49 mm
Color	rojo	Color de material según código de resistencia	2
Gama de temperaturas de servicio	-40...60 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Halógenos	No	Industrias recomendadas	Maquinaria
Material	Poliamida 66	Versión	autoadhesivo

Clasificaciones

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP

ClipCard CC 15/49 K MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

