

CableLine **CLI R 1 F. CLI C 1-3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La gama de señalizadores para cables y conductores de Weidmüller le ofrece soluciones para múltiples aplicaciones. El rango de aplicación abarca desde conductores estrechos hasta cables de grandes diámetros exteriores. El surtido consta, entre otros, de sistemas de combinación con etiquetas individuales, manguitos transparentes, mangueras termoretráctiles y señalizadores que se fijan con abrazaderas.

Datos generales para pedido

Tipo	CLI R 1 F. CLI C 1-3
Código	0532100000
Versión	CableLine, Clavija de montaje, 150 x 2.5 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190092191
U.E.	20 Pieza

CableLine CLI R 1 F. CLI C 1-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	2,5 mm	Anchura (pulgadas)	0,098 inch
Altura	150 mm	Altura (pulgadas)	5,905 inch
Profundidad	2 mm	Profundidad (pulgadas)	0,079 inch
Peso neto	1,05 g		

Datos generales

Anchura	2,5 mm	Color	azul
Color de material según código de resistencia	6	Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Halógenos	Sí
Industrias recomendadas	Procesos, Maquinaria	Material	POM
Unidades por rollo	25	Versión	MultiPack

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí
-----------	----

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-04-01	eClass 9.1	27-40-06-29

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	WSCAD
Notificación de cambio de producto	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN