CableLine
CLI R 02-3 VI/WS 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La gama de señalizadores para cables y conductores de Weidmüller le ofrece soluciones para múltiples aplicaciones. El rango de aplicación abarca desde conductores estrechos hasta cables de grandes diámetros exteriores. El surtido consta, entre otros, de sistemas de combinación con etiquetas individuales, manguitos transparentes, mangueras termoretráctiles y señalizadores que se fijan con abrazaderas.

Datos generales para pedido

Tipo	CLI R 02-3 VI/WS 7
Código	0560001524
Versión	CableLine, Clavija de montaje, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, violeta
GTIN (EAN)	4032248456499
U.E.	10 Pieza

Hoja técnica

CableLine
CLI R 02-3 VI/WS 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	3,4 mm	Anchura (pulgadas)	0,134 inch
Altura	3 mm	Altura (pulgadas)	0,118 inch
Profundidad	4 mm	Profundidad (pulgadas)	0,157 inch
Peso neto	1,4 g		

Datos generales

Anchura	3,4 mm	Color	violeta
Color de impresión	blanco	Color de material según código de resistencia	7
Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Halógenos	Sí	Impresión	7
Industrias recomendadas	Procesos, Maquinaria	Material	PVC, blando, sin cadmio
Orientación de la impresión	horizontal	Procedimiento de impresión	impreso por calor
Unidades por rollo	25	Versión	MultiPack

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	3 mm	Diámetro externo del conductor, min.	1,3 mm
Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor, max.	1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, min.	0,2 mm²	diámetro externo del conductor	1.3 - 3 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-06-29		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	WSCAD
Notificación de cambio de producto	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN

CableLine
CLI R 02-3 VI/WS 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

