

KSW KSW 4 24/5,08 1-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Tiras señalizadoras **KSW** para identificar las conexiones de tarjetas de circuitos multipolares. Los usuarios pueden imprimir de manera individual, configurando a su gusto la medida del paso.

- Señalización resistente al lavado
- Ancho de tira: entre 2,5 mm y 4 mm
- Pegar y listo
- Adherencia óptima
- Sin PVC

Datos generales para pedido

Tipo	KSW 4 24/5,08 1-24
Código	1630180001
Versión	KSW, Terminal marker, 4 x 121.9 mm, Paso en mm (P): 5.08 Weidmueller, blanco
GTIN (EAN)	4008190225490
U.E.	10 Pieza
Impresora compatible	2430920000 2448870000

KSW
KSW 4 24/5,08 1-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos
Dimensiones y pesos

Anchura	121,9 mm	Anchura (pulgadas)	4,799 inch
Altura	4 mm	Altura (pulgadas)	0,157 inch
Peso neto	2,1 g		

Datos generales

Adhesivos	Acrilato	Anchura	121,9 mm
Aplicación / productor	Weidmueller	Caracteres impresos	Números
Color	blanco	Color de impresión	negro
Color de material según código de resistencia	9	Gama de temperaturas de servicio	150 °C
Impresión	1 - 24	Material	Poliéster, sin PVC
Nº por hoja	20	Orientación de la impresión	horizontal
Procedimiento de impresión	Termotransferencia	Tipo de impresión	Estándar
Versión	autoadhesivo		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 5.1	27-14-11-37
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-11-37
eClass 9.1	27-14-11-37		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Folleto/catálogo	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN