

Accesorios SH 2 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Apantallamiento y toma de tierra

Nuestros bornes de apantallamiento y cables de tierra, que cuentan con diferentes tecnologías de conexión, le permiten proteger de forma eficaz tanto a las personas como los equipos de las interferencias, tales como campos magnéticos o eléctricos. Una completa gama de accesorios es el broche de oro de nuestros productos.

Datos generales para pedido

Tipo	SH 2 S
Código	0641720000
Versión	Accesorios, Soporte de guía, KrG
GTIN (EAN)	4008190166304
U.E.	10 Pieza

Accesorios SH 2 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	40 mm	Anchura (pulgadas)	1,575 inch
Altura	40 mm	Altura (pulgadas)	1,575 inch
Profundidad	35,5 mm	Profundidad (pulgadas)	1,398 inch
Peso neto	26,9 g		

Temperaturas

Temperatura permanente de trabajo, min. -60 °C Temperatura permanente de trabajo, max. 130 °C

Conductor embornable (conexión nominal)

Tipo de conexión otros

Datos del material

Material	KrG	Superficie	Todos los demás
Color	Ocre	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0

Otros datos técnicos

Tipo de montaje atornillado

Valores característicos del sistema

Versión para carriles

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000485	ETIM 4.0	EC000485
ETIM 5.0	EC000485	ETIM 6.0	EC001166
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-40-06-07
eClass 9.1	27-14-11-92		

Homologaciones en línea

ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Documentación del usuario	StorageConditionsTerminalBlocks
Folleto/catálogo	CAT 1 TERM 16/17 EN