

EA (tomas de tierra) EA-RING MS/M50 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La cartera de prensaestopas se completa con múltiples accesorios.

Las arandelas de tierra se utilizan principalmente cuando el blindaje de un cable se sujeta en el prensaestopas, y éste ha de tener el mismo potencial que los demás prensaestopas de la caja.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Tipo | EA-RING MS/M50 SC |
| Código | 0930710006 |
| Versión | EA (tomas de tierra), Anillo tierra, M 50, Latón |
| GTIN (EAN) | 4032248976218 |
| U.E. | 10 Pieza |

EA (tomas de tierra) EA-RING MS/M50 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|--------|---------------------|-----------|
| Longitud | 111 mm | Longitud (pulgadas) | 4,37 inch |
| Peso neto | 36 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Datos generales

| | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------|---------|
| Espesor | 1,5 mm | Ancho medida exterior C | 41,3 mm |
| Distancia medida interior B | 58,1 mm | Diámetro exterior | 65,2 mm |
| Diámetro interior D2 | 13,5 mm | Espesor | 1,5 mm |
| Material | Latón | Tuerca (externa) | M 50 |

Clasificaciones

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0 | EC000490 | ETIM 5.0 | EC000490 |
| ETIM 6.0 | EC002317 | eClass 6.2 | 27-14-91-16 |
| eClass 7.1 | 27-14-92-01 | eClass 8.1 | 27-14-92-01 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-32 | eClass 9.1 | 27-14-44-90 |

Homologaciones en línea

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Descargas

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Datos de ingeniería | EPLAN_WSCAD |
| Folleto/catálogo | CAT 5 ENCL 17/18 EN |

**EA (tomas de tierra)
EA-RING MS/M50 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

