

Bridas-tornillo KLBUE 3-8 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Apantallamiento y toma de tierra

Nuestros bornes de apantallamiento y cables de tierra, que cuentan con diferentes tecnologías de conexión, le permiten proteger de forma eficaz tanto a las personas como los equipos de las interferencias, tales como campos magnéticos o eléctricos. Una completa gama de accesorios es el broche de oro de nuestros productos.

Datos generales para pedido

Tipo	KLBUE 3-8 SC
Código	1692261001
Versión	Bridas-tornillo, Bridas, Acero
GTIN (EAN)	4032248032365
U.E.	10 Pieza

**Bridas-tornillo
KLBUE 3-8 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	14,5 mm	Anchura (pulgadas)	0,571 inch
Altura	18,5 mm	Altura (pulgadas)	0,728 inch
Profundidad	26 mm	Profundidad (pulgadas)	1,024 inch
Medida de fijación, anchura	13,5 mm	Peso neto	10,794 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	40 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	10 °C
Temperatura de almacenamiento	10 °C...40 °C		

Conductor embornable (conexión nominal)

Diámetros de cable, max.	8 mm	Diámetros de cable, min.	3 mm
--------------------------	------	--------------------------	------

Datos del material

Material	Acero	Color	plata
----------	-------	-------	-------

Dimensiones

Longitud de rosca	5,65 mm	Paso en mm (P)	14 mm
-------------------	---------	----------------	-------

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo	Tipo de fijación	enclavado
Tipo de montaje	Tornillo	Versión a prueba de explosivos	No

Valores característicos del sistema

Versión	para conexión de apantallamiento
---------	----------------------------------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-90
eClass 7.1	27-14-11-50	eClass 8.1	27-14-11-50
eClass 9.0	27-14-11-50	eClass 9.1	27-14-11-50

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Bridas-tornillo KLBUE 3-8 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Documentación del usuario	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Folleto/catálogo	CAT 1 TERM 16/17 EN