

LaserMark ET S7-200-TU-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración



Las etiquetas **ET S7** no adhesivas en formato DIN-A4 sirven para la señalización de módulos S300, S400 y S7 de Siemens. Con el software **M-Print® Pro** de Weidmüller se pueden rotular individualmente con impresión láser.

- Colores primarios amarillo o cian con impresión en negro (campos)
- Etiquetas fácilmente separables (no adhesivas)

Datos generales para pedido

Tipo	ET S7-200-TU-A4-1
Código	1045500000
Versión	LaserMark, Señalizadores de dispositivos, 203 x 15.5 mm, Siemens, turquesa
GTIN (EAN)	4032248779154
U.E.	10 Pieza
Impresora compatible	2430920000 2448870000

LaserMark ET S7-200-TU-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	15,5 mm	Anchura (pulgadas)	0,61 inch
Altura	203 mm	Altura (pulgadas)	7,992 inch
Profundidad	0,1 mm	Profundidad (pulgadas)	0,004 inch
Peso neto	27,1 g		

Datos generales

Anchura	15,5 mm	Aplicación / productor	Siemens
Color	turquesa	Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	HB	Halógenos	Sí
Homologación según UL 969	No	Material	Cinta de vinilo
Nº por hoja	80	Número de señalizadores por unidad de embalaje	800
Procedimiento de impresión	Impresión láser		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN_WSCAD
Software	M-Print PRO configuration file

**LaserMark
ET S7-200-TU-A4-1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

