

SKMU MS (contratuerca de latón) SKMU PG21-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller ofrece a sus clientes una amplia variedad de entradas de cable/conductor: Diferentes prensaestopas de plástico, latón y acero inoxidable en las clases de protección IP 66, 67, 68 o IP 69 K. Los sistemas modulares de cables múltiples/paso de cables permiten montar cables ya equipados en equipos eléctricos de una manera rápida y cómoda. Además, los usuarios tienen a su disposición prensaestopas certificados Ex y sistemas de entrada de cables y conductores.

- Prensaestopas de plástico y latón
- prensaestopas EMC
- Para zonas con peligro de explosión
- VDE, CSA y homologaciones UL

Datos generales para pedido

Tipo	SKMU PG21-MS
Código	1719200000
Versión	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, PG 21, 3.5 mm, laton, niquelado
GTIN (EAN)	4008190352424
U.E.	100 Pieza

SKMU MS (contratuerca de latón)
SKMU PG21-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto 7,15 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Espesor	3,5 mm	Calibre de llave 1	32 mm
Diámetro exterior	36,96 mm	Espesor	3,5 mm
Longitud de rosca	3,5 mm	Material	laton, niquelado
Prensaestopas	PG	Tuerca (externa)	PG 21
Tuercas (internas)	PG 21		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-24
eClass 9.1	27-14-44-24		

Homologaciones en línea

ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería [EPLAN, WSCAD](#)
Folleto/catálogo [CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

SKMU MS (contratuercas de latón) **SKMU PG21-MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

