

## Ethernet industrial IE-BSC-V14M-LCD-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Conector PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14  
(PROFINET) de metal incl. conector LC

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-BSC-V14M-LCD-SM-C
Código	<a href="#">1062620000</a>
Versión	Brida para fibra óptica, IP67, Variante 14, prensaestopas central, acoplamiento LC Duplex, Monomodo
GTIN (EAN)	4032248813339
U.E.	10 Pieza

## Ethernet industrial IE-BSC-V14M-LCD-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 52,51 g

### Temperaturas

Temperatura de servicio, max. 70 °C      Temperatura de servicio, min. -40 °C  
Temperatura de servicio -40 °C...70 °C

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Datos generales

Atenuación por inserción	≤ 0,5 dB	Ciclos de enchufado	500
Color	otros	Conexión 1	LC Duplex
Conexión 2	LC Duplex	Descripción del artículo	Variante 14, prensaestopas central, acoplamiento LC Duplex
Material capotas	Fundición inyectada de zinc	Material de la junta	NBR
Pérdida de retorno	≥ 40 dB	Tipo de fibra	Monomodo
Tipo de protección	IP67		

### Normas

Conector norma IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-20

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
eClass 5.1	27-26-12-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

### Homologaciones en línea

ROHS Conformidad

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">WSCAD</a>
Documentación del usuario	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**Ethernet industrial  
IE-BSC-V14M-LCD-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dibujos**

**Sección del montaje**

