

EA (tomas de tierra) EA-RING MS/M 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La cartera de prensaestopas se completa con múltiples accesorios.

Las arandelas de tierra se utilizan principalmente cuando el blindaje de un cable se sujeta en el prensaestopas, y éste ha de tener el mismo potencial que los demás prensaestopas de la caja.

Datos generales para pedido

Tipo	EA-RING MS/M 40
Código	1736520000
Versión	EA (tomas de tierra), Anillo tierra, M 40, laton, niquelado
GTIN (EAN)	4008190963637
U.E.	10 Pieza

EA (tomas de tierra) EA-RING MS/M 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	86,5 mm	Longitud (pulgadas)	3,406 inch
Peso neto	21,2 g		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos generales

Espesor	1,5 mm	Ancho medida exterior C	30 mm
Distancia medida interior B	44,5 mm	Diámetro exterior	54 mm
Diámetro interior D2	13,5 mm	Espesor	1,5 mm
Material	laton, niquelado	Prensaestopas	Métrico
Tuerca (externa)	M 40		

Números de certificación de prensaestopas

Identificación	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
----------------	----------------------------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000490	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC002317
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN_WSCAD
Folleto/catálogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN

**EA (tomas de tierra)
EA-RING MS/M 40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

