

Bridas-tornillo KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Apantallamiento y toma de tierra

Nuestros bornes de apantallamiento y cables de tierra, que cuentan con diferentes tecnologías de conexión, le permiten proteger de forma eficaz tanto a las personas como los equipos de las interferencias, tales como campos magnéticos o eléctricos. Una completa gama de accesorios es el broche de oro de nuestros productos.

Datos generales para pedido

Tipo	KLBUE 3-8 CPF
Código	1752681001
Versión	Bridas-tornillo, Bridas, Acero
GTIN (EAN)	4032248044399
U.E.	10 Pieza

Bridas-tornillo KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	14,5 mm	Anchura (pulgadas)	0,571 inch
Altura	18 mm	Altura (pulgadas)	0,709 inch
Profundidad	26 mm	Profundidad (pulgadas)	1,024 inch
Medida de fijación, anchura	13,5 mm	Peso neto	16,3 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	40 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	10 °C
Temperatura de almacenamiento	10 °C...40 °C		

Conductor embornable (conexión nominal)

Diámetros de cable, max.	8 mm	Diámetros de cable, min.	3 mm
--------------------------	------	--------------------------	------

Datos del material

Material	Acero	Color	gris
----------	-------	-------	------

Dimensiones

Paso en mm (P)	14 mm
----------------	-------

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo, Barra colectora	Tipo de fijación	atornillado
Versión a prueba de explosivos	RAL 7001		

Valores característicos del sistema

Versión	para conexión de apantallamiento	Carril	TS 27
---------	----------------------------------	--------	-------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-90
eClass 7.1	27-14-11-50	eClass 8.1	27-14-11-50
eClass 9.0	27-14-11-50	eClass 9.1	27-14-11-50

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Bridas-tornillo KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Documentación del usuario	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Folleto/catálogo	CAT 1 TERM 16/17 EN