


SwitchMark SM 18/9.5 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los nuevos señalizadores SwitchMark han sido desarrollados para rotular los interruptores de levás de la firma ABB (**SM 19/42 K MC**) y equipos de mando y avisadores de Siemens (**SM 18/9.5 K MC**).

Indicado para:

SM 18/9.5 K MC: Siemens, tipo 3SB

SM 19/42 K MC: ABB, portaetiquetas tipo ONFB72

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Atención: estos señalizadores no están previstos para la impresión con el láser Speedmarking.

Datos generales para pedido

Tipo	SM 18/9.5 K MC NE GE
Código	1248590000
Versión	SwitchMark, Señalizadores de dispositivos, 9.5 x 18 mm, Siemens 3 SB, amarillo
GTIN (EAN)	4050118038958
U.E.	200 Pieza
Impresora compatible	1324380000

**SwitchMark
SM 18/9.5 K MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	18 mm	Anchura (pulgadas)	0,709 inch
Altura	9,5 mm	Altura (pulgadas)	0,374 inch
Profundidad	1 mm	Profundidad (pulgadas)	0,039 inch
Peso neto	0,57 g		

Datos generales

Adhesivos	Cinta adhesiva por ambos lados	Anchura	18 mm
Aplicación / productor	Siemens 3 SB	Color	amarillo
Color de material según código de resistencia	4	Gama de temperaturas de servicio	-40...60 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Halógenos	No
Material	Poliamida 66	Versión	autoadhesivo

Clasificaciones

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas


Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

SwitchMark SM 18/9.5 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso



Similar a la ilustración

