

MetalliCard CC-M 85/54 4X3 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los señalizadores MetalliCard, disponibles en aluminio y acero inoxidable, dan respuesta a una amplia gama de necesidades de identificación. Las etiquetas de aluminio anodizado son una opción asequible para un gran número de aplicaciones; además, el empleo de varios colores garantiza una impresión de grandes contrastes.

En las exigentes industrias química y de procesos, puedes confiar en los señalizadores de acero inoxidable MetalliCard gracias a su excelente resistencia. Sus formatos cubren cualquier necesidad de identificación. Garantizan una señalización de elevada calidad tanto en equipos pequeños como en placas de identificación. MetalliCard ofrece además una gran variedad de opciones de instalación. MetalliCard son señalizadores de uso universal gracias a sus múltiples sistemas de fijación: adhesivo, remachado, con portaetiquetas o carriles, o en combinación con abrazaderas de acero inoxidable.

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	CC-M 85/54 4X3 ST
Código	1327820000
Versión	MetalliCard, Señalizadores de dispositivos, 54 x 85 mm, plata
GTIN (EAN)	4050118132670
U.E.	40 Pieza
Impresora compatible	1324380000

MetalliCard CC-M 85/54 4X3 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	85 mm	Anchura (pulgadas)	3,346 inch
Altura	54 mm	Altura (pulgadas)	2,126 inch
Profundidad	0,5 mm	Profundidad (pulgadas)	0,02 inch
Peso neto	16,6 g		

Datos generales

Anchura	85 mm	Color	plata
Gama de temperaturas de servicio	-55...130 °C	Industrias recomendadas	Energía, Procesos
Material	Acero inoxidable 1.4301 (ST)		

Señalizadores de dispositivos

Diámetro de taladro	3,3 mm
---------------------	--------

Clasificaciones

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

MetalliCard CC-M 85/54 4X3 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso

