

## Ethernet industrial IE-PS-V04P-2SC-MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4  
(IEC24702) de plástico incl. conector SC

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-V04P-2SC-MM
Código	<a href="#">1963360000</a>
Versión	Conector de fibra óptica, Variante 4, multimodo SC Duplex, IP67
GTIN (EAN)	4032248651832
U.E.	10 Pieza

## Ethernet industrial IE-PS-V04P-2SC-MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 28,8 g

### Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C		

### Datos generales

Atenuación por inserción	0,5 dB monomodo; 0,4 dB multimodo; 1,5 dB POF	Ciclos de enchufado	500
Color	otros	Conexión 1	SCRJ
Conexión 2	encolado, prensado, pulido	Descripción del artículo	Variante 4, multimodo SC Duplex
Diámetro de la funda, max.	10 mm	Diámetro de la funda, min.	5 mm
Material capotas	PA UL 94 V0	Material de la carcasa del conector	PA, Fundición inyectada de zinc
Pérdida de retorno	40 dB monomodo; 30 dB multimodo	Tipo de fibra	Multimodo
Tipo de protección	IP67		

### Normas

Conector norma IEC 61076-3-106 Var. 4,  
IEC 61754-24

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">WSCAD</a>
Documentación del usuario	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">GOST Approval</a>

**Ethernet industrial  
IE-PS-V04P-2SC-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos****Dibujo acotado**