

Ethernet industrial IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4
(IEC24702) de plástico incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BS-V04P-RJ45-C
Código	1963490000
Versión	Brida RJ45, IP67, Variante 4, acoplamiento, Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645589
U.E.	10 Pieza

Ethernet industrial IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 39,8 g

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	RJ45
Descripción del artículo	Variante 4, acoplamiento	Material de la junta	NBR
Material capotas		Categoría	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie de contacto	PA UL 94 V0	Apantallamiento	Cerrado en 360°
Tipo de protección	Oro sobre níquel	Ciclos de enchufado	750
	IP67		

Normas

Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5 1	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	--	----------------------------	---------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	WSCAD
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	GOST Approval DUXR.E316369


Fecha de creación 6 de agosto de 2019 22:37:14 CEST

Ethernet industrial IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws