

PLUGSERIES PRC Haltebuegel

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Con PLUGSERIES se pueden conectar potencias elevadas de forma segura. Según el principio modular se pueden insertar relés habituales en el mercado y pantallas LED; las bridas de sujeción y desmontaje ofrecen una fijación segura.

El programa de suministro se complementa con un acoplador por relé premontado con 1 o 2 contactos conmutados y tensiones de entrada entre 24 V y 230 V. Los puentes de conexión transversal insertables ZQV 2,5 permiten el montaje rápido de acopladores múltiples simplemente poniéndolos uno al lado del otro.

Datos generales para pedido

Disponible hasta	2017-12-31
Tipo	PRC Haltebuegel
Código	8536700000
Versión	PLUGSERIES, Clip de retención
GTIN (EAN)	4032248171965
U.E.	100 Pieza

PLUGSERIES PRC Haltebuegel

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	15 mm	Anchura (pulgadas)	0,591 inch
Altura	10 mm	Altura (pulgadas)	0,394 inch
Profundidad	31,5 mm	Profundidad (pulgadas)	1,24 inch
Peso neto	2,46 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	50 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio	-40 °C...50 °C		

Datos generales

Material	Plástico	Color	negro
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Coordinación de aislamiento

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-92-08
eClass 8.1	27-37-92-08	eClass 9.1	27-37-16-92

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería [EPLAN, WSCAD](#)