

**RIDERSERIES RCL
SRC 1CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Similar a la ilustración

Base portarrelés para relés de RIDERSERIES RCL

- Conexión brida-tornillo y directa
- altura de construcción estándar y baja

Datos generales para pedido

Tipo	SRC 1CO
Código	8690840000
Versión	RIDERSERIES RCL, Base portarrelés, Número de contactos: 1 Contacto conmutado, Conexión brida-tornillo
GTIN (EAN)	4032248361526
U.E.	10 Pieza

RIDERSERIES RCL SRC 1CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	15,5 mm	Anchura (pulgadas)	0,61 inch
Altura	77 mm	Altura (pulgadas)	3,031 inch
Profundidad	61 mm	Profundidad (pulgadas)	2,402 inch
Peso neto	40,1 g		

Temperaturas

Humedad	40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación	Temperatura de almacenamiento, max.	70 °C
Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C	Temperatura de servicio, max.	70 °C
Temperatura de servicio, min.	-40 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...70 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos nominales UL

Núm. de certificación (cURus) E223759

Datos de contacto

Tipo de contacto 1 Contacto conmutado

Datos generales

Carril TS 35 Color negro

Coordinación de aislamiento

Tipo de protección	IP20	Resistencia a tensiones eléctricas, entrada/salida	2,5 KV _{eff} / 1 Min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes	2,5 KV _{eff} / 1 Min.		

Información adicional sobre homologaciones/normas

Normas UL508 Núm. de certificación (cURus) E223759

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores	Conexión brida-tornillo	Par de apriete, min.	0,5 Nm
Par de apriete, max.	0,8 Nm	Dimens. caña destornillador	gr. PH1
Paso en mm (P)	3,5 mm		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456	ETIM 6.0	EC001456
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-16-03
eClass 8.1	27-37-16-03	eClass 9.0	27-37-16-03
eClass 9.1	27-37-16-03		

Fecha de creación 6 de agosto de 2019 23:31:56 CEST

Hoja técnica

**RIDERSERIES RCL
SRC 1C0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería

[EPLAN, WSCAD](#)