

**OMNIMATE Power - Powerbus series
BLZ 5.08 ZE04 BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto

Similar a la ilustración

Para cambios de carga frecuentes: un "enganche de remolque" para conectores.

El protector antitracción puede hacer mucho más que simplemente descargar al conductor de la tracción.

Basta con enclavar en el conector macho y sirve para:

- Atar conductores
- Tender cables
- Usar como elemento auxiliar de inserción y extracción

No se dañan los puntos de conexión; cableado claro y limpio, y manejo sencillo.

Ventajas para el usuario: mayor disponibilidad de las instalaciones gracias a que sus conexiones soportan las cargas de forma permanente, especialmente en entornos industriales rigurosos; comodidad de manejo.

Datos generales para pedido

Tipo	BLZ 5.08 ZE04 BK BX
Código	1652130000
Versión	Conector para placa c.i., Accesorios, Protector antitracción, negro, Número de polos: 4
GTIN (EAN)	4008190401801
U.E.	50 Pieza
Valores característicos del producto	
Embalaje	Caja

Hoja técnica

OMNIMATE Power - Powerbus series BLZ 5.08 ZE04 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	1,94 g
-----------	--------

Datos del material

Materiales aislantes	PA	Color	negro
Carta de colores (similar)	RAL 9011	Temperatura de almacenamiento, min.	-25 °C
Temperatura de almacenamiento, max.	55 °C	humedad relativa máx. de almacenamiento	80 %
Temperatura de servicio, min.	-50 °C	Temperatura de servicio, max.	100 °C
Gama de temperatura, montaje, min.	-25 °C	Gama de temperatura, montaje, max.	100 °C

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma	IEC 60664-1, IEC 61984
------------------------	------------------------

Embalaje

Embalaje	Caja	Longitud de VPE	34 mm
Anchura VPE	133 mm	Altura de VPE	154 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002638	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-26-92-01	eClass 7.1	27-44-92-02
eClass 8.1	27-44-92-02	eClass 9.0	27-44-03-09
eClass 9.1	27-44-03-09		

Notas

Conformidad con IPC	Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
---------------------	--

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

**OMNIMATE Power - Powerbus series
BLZ 5.08 ZE04 BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos**Descargas**

Folleto/catálogo

[FL DRIVES EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[FL DRIVES DE](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)
[FL BUILDING SAFETY EN](#)
[FL APPL LED LIGHTING EN](#)
[FL INDUSTR.CONTROLS EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL HEATING ELECTR EN](#)
[FL APPL_INVERTER EN](#)
[FL_BASE_STATION EN](#)
[FL_ELEVATOR EN](#)
[FL_POWER_SUPPLY EN](#)
[FL_72H_SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

Homologación/certificado/documento de conformidad

[Declaration of the Manufacturer](#)