

Elementos de conexión H0,5/14 OR BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Terminales tubulares en tiras de 50 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/14 OR BD
Código	9004270000
Versión	Terminal tubular, aislado, 10 mm, 8 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190091774
U.E.	500 Pieza
Embalaje	Rollo

Elementos de conexión H0,5/14 OR BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	14 mm	Anchura (pulgadas)	0,551 inch
Peso neto	0,082 g		

Datos técnicos

Versión	aislado
---------	---------

Terminales tubulares

Color	Weidmüller	Diámetro del aislamiento (D2)	2,6 mm
Diámetro para superficie de contacto (D1)	1 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0,25 mm
Espesor del manguito de metal (S1)	0,15 mm	L1 en mm	14 mm
Longitud de desaislado	10 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm
Sección de conexión del conductor	0,5 mm ²	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 20

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Hoja técnica

**Elementos de conexión
H0,5/14 OR BD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración

