

SKMU PA (contratuerca de plástico) SKMU PG 13,5-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller ofrece a sus clientes una amplia variedad de entradas de cable/conductor: Diferentes prensaestopas de plástico, latón y acero inoxidable en las clases de protección IP 66, 67, 68 o IP 69 K. Los sistemas modulares de cables múltiples/paso de cables permiten montar cables ya equipados en equipos eléctricos de una manera rápida y cómoda. Además, los usuarios tienen a su disposición prensaestopas certificados Ex y sistemas de entrada de cables y conductores.

- Prensaestopas de plástico y latón
- prensaestopas EMC
- Para zonas con peligro de explosión
- VDE, CSA y homologaciones UL

Datos generales para pedido

Tipo	SKMU PG 13,5-K GR
Código	1697470000
Versión	SKMU PA (contratuerca de plástico), Contratuerca, PG 13,5, 6 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190880583
U.E.	100 Pieza

SKMU PA (contratuerca de plástico) SKMU PG 13,5-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 2,2 g

Datos generales

Espesor	6 mm	Calibre de llave 1	27 mm
Diámetro exterior	31,19 mm	Espesor	6 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-20 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Longitud de rosca	6 mm
Material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Prensaestopas	PG
Tuerca (externa)	PG 13,5	Tuercas (internas)	PG 13,5

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-24
eClass 9.1	27-14-44-24		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN

SKMU PA (contratuerca de plástico) **SKMU PG 13,5-K GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

