

VPK (tapón ciego de plástico) VP 48-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Los tapones de cierre sirven para cerrar los orificios de los prensaestopas excedentes, para garantizar la clase de protección IP.

Datos generales para pedido

Tipo	VP 48-K54
Código	1719260000
Versión	VPK (tapón ciego de plástico), Tapón, PG 48, 12 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190352516
U.E.	5 Pieza

VPK (tapón ciego de plástico) VP 48-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	16 mm	Longitud (pulgadas)	0,63 inch
Peso neto	22,4 g		

Datos generales

Diámetro de la cabeza	69 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Longitud de rosca	12 mm	Material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Prensaestopas	PG	Tipo de protección	IP54
Tipo de protección con GWDR	IP65	Tuerca (externa)	PG 48

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN

VPK (tapón ciego de plástico) VP 48-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

