


Elementos de conexión H0,25/10T GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller

Datos generales para pedido

Tipo	H0,25/10T GE
Código	9021010000
Versión	Terminal tubular, aislado, 8 mm, 6 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190109103
U.E.	500 Pieza
Embalaje	suelto

Elementos de conexión H0,25/10T GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	10 mm	Anchura (pulgadas)	0,394 inch
Peso neto	0,04 g		

Datos técnicos

Versión	aislado
---------	---------

Terminales tubulares

Color	Telemecanique	Diámetro del aislamiento (D2)	1,8 mm
Diámetro para superficie de contacto (D1)	0,8 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0,25 mm
Espesor del manguito de metal (S1)	0,15 mm	L1 en mm	10 mm
Longitud de desaislado	8 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	6 mm
Sección de conexión del conductor	0,25 mm ²	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 24

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Hoja técnica

Elementos de conexión
H0,25/10T GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración

