

## Elementos de conexión H10,0/28T BR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/28T BR
Código	<a href="#">9021160000</a>
Versión	Terminal tubular, aislado, 21 mm, 18 mm, marrón
GTIN (EAN)	4008190041915
U.E.	100 Pieza
Embalaje	suelto

## Elementos de conexión H10,0/28T BR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	28 mm	Anchura (pulgadas)	1,102 inch
Peso neto	0,68 g		

### Datos técnicos

Versión	aislado
---------	---------

### Terminales tubulares

Color	Telemecanique	Denominación militar	T 20A 025 A
Diámetro del aislamiento (D2)	7,6 mm	Diámetro para superficie de contacto (D1)	4,5 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0,4 mm	Espesor del manguito de metal (S1)	0,2 mm
L1 en mm	28 mm	Longitud de desaislado	21 mm
Longitud de superficie de contacto (L2)	18 mm	Sección de conexión del conductor	10 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 8		

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">STEP</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>