

Elementos de conexión H1,0/14T R BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Terminales tubulares en tiras de 50 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H1,0/14T R BD
Código	9021950000
Versión	Terminal tubular, aislado, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190262747
U.E.	500 Pieza
Embalaje	Rollo

Elementos de conexión H1,0/14T R BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	14 mm	Anchura (pulgadas)	0,551 inch
Peso neto	0,104 g		

Datos técnicos

Versión	aislado
---------	---------

Terminales tubulares

Color	Telemecanique	Diámetro del aislamiento (D2)	3,3 mm
Diámetro para superficie de contacto (D1)	1 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0,25 mm
Espesor del manguito de metal (S1)	0,15 mm	L1 en mm	15 mm
Longitud de desaislado	10 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm
Sección de conexión del conductor	1 mm ²	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 17

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería [EPLAN](#)

Hoja técnica

**Elementos de conexión
H1,0/14T R BD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración

