

Elementos de conexión H1,5/14 R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H1,5/14 R SV
Código	9026090000
Versión	Terminal tubular, aislado, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190137168
U.E.	500 Pieza
Embalaje	MultiPack

Elementos de conexión H1,5/14 R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	14 mm	Anchura (pulgadas)	0,551 inch
Peso neto	0,124 g		

Datos técnicos

Versión	aislado
---------	---------

Terminales tubulares

Color	Weidmüller	Diámetro del aislamiento (D2)	3,5 mm
Diámetro para superficie de contacto (D1)	1,7 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0,25 mm
Espesor del manguito de metal (S1)	0,15 mm	L1 en mm	14 mm
Longitud de desaislado	10 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm
Sección de conexión del conductor	1,5 mm ²	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 16

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Hoja técnica

**Elementos de conexión
H1,5/14 R SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración

