

LaserMark ET S7-400-GE-A4-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Las etiquetas **ET S7** no adhesivas en formato DIN-A4 sirven para la señalización de módulos S300, S400 y S7 de Siemens. Con el software **M-Print® Pro** de Weidmüller se pueden rotular individualmente con impresión láser.

- Colores primarios amarillo o cian con impresión en negro (campos)
- Etiquetas fácilmente separables (no adhesivas)

Datos generales para pedido

Tipo	ET S7-400-GE-A4-2
Código	1821030000
Versión	LaserMark, Señalizadores de dispositivos, 251 x 11.5 mm, Siemens, amarillo
GTIN (EAN)	4032248319107
U.E.	10 Pieza
Impresora compatible	2430920000 2448870000

**LaserMark
ET S7-400-GE-A4-2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos
Dimensiones y pesos

Anchura	11,5 mm	Anchura (pulgadas)	0,453 inch
Altura	251 mm	Altura (pulgadas)	9,882 inch
Profundidad	0,1 mm	Profundidad (pulgadas)	0,004 inch
Peso neto	32,8 g		

Datos generales

Anchura	11,5 mm	Aplicación / productor	Siemens
Color	amarillo	Color de material según código de resistencia	4
Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	HB
Halógenos	Sí	Homologación según UL 969	No
Material	Cinta de vinilo	Nº por hoja	14
Número de señalizadores por unidad de embalaje	140	Procedimiento de impresión	Impresión láser

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Software	M-Print PRO configuration file

LaserMark ET S7-400-GE-A4-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

