

Terminale planos LIF 1,5F488 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIF 1,5F488 R
Código	9200530000
Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410378
U.E.	100 Pieza

**Terminale planos
LIF 1,5F488 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	19,2 mm	Anchura (pulgadas)	0,756 inch
Profundidad	5,7 mm	Profundidad (pulgadas)	0,224 inch
Peso neto	0,71 g		

Conector

Aislamiento	disponible	Ancho de conexión (d2)	4,8 mm
Color de identificación	rojo	Dimensión	4,8 x 0,8 mm
Dimensión (terminal plano)	4,8 x 0,8 mm	Diámetro del aislamiento (D)	4 mm
Espesor de conexión (d3)	0,8 mm	Longitud del aislamiento (b)	10 mm
Material/plástico	PVC	Sección de conexión del conductor, max.	1,5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 0,5 mm ²			

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Terminale planos LIF 1,5F488 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

