

Terminale planos LIF 6M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Terminales planos aislados en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIF 6M638 R
Código	9200600000
Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm ² - 6 mm ² , amarillo
GTIN (EAN)	4032248410446
U.E.	100 Pieza

Terminale planos LIF 6M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	23,8 mm	Anchura (pulgadas)	0,937 inch
Profundidad	8,2 mm	Profundidad (pulgadas)	0,323 inch
Peso neto	1,62 g		

Conector

Aislamiento	disponible	Ancho de conexión (d2)	6,3 mm
Dimensión	6,3 x 0,8 mm	Dimensión (terminal plano)	6,3 x 0,8 mm
Diámetro del aislamiento (D)	6,8 mm	Espesor de conexión (d3)	0,8 mm
Longitud del aislamiento (b)	13 mm	Material/plástico	PVC
Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	4 mm ²

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Terminale planos LIF 6M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

