

Terminale planos LID 6,0F5 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Manguitos aislados de conexión redondos en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LID 6,0F5 RF
Código	9200720000
Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm ² - 6 mm ² , amarillo
GTIN (EAN)	4032248410569
U.E.	100 Pieza

Terminale planos LID 6,0F5 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	24 mm	Anchura (pulgadas)	0,945 inch
Profundidad	9,6 mm	Profundidad (pulgadas)	0,378 inch
Peso neto	2,07 g		

Conector

Aislamiento	Totalmente aislado	Color de identificación	amarillo
Dimensión	ø 5 mm	Dimensión (conector redondo)	ø 5 mm
Diámetro del aislamiento (D)	5 mm	Diámetro exterior (d)	5 mm
Longitud del aislamiento (b)	13,8 mm	Material/plástico	PVC
Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	4 mm ²

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
------------------	--------------------------------------

Hoja técnica

**Terminale planos
LID 6,0F5 RF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

