

Accesorios TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Similar a la ilustración

Datos generales para pedido

Tipo	TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN
Código	0514570000
Versión	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, con coliso, Acero, cincado, cromado
GTIN (EAN)	4008190980009
U.E.	2 m

Accesorios

TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	35 mm	Anchura (pulgadas)	1,378 inch
Altura	35 mm	Altura (pulgadas)	1,378 inch
Profundidad	7,5 mm	Profundidad (pulgadas)	0,295 inch
Peso neto	155 g		

Carril

Ancho de ranura	6,2 mm	Distancia de ranura	7 mm
Distancia de taladros centrales	25 mm	Diámetro de la perforación (D)	5,2 mm
Diámetro de taladro	5,2 mm	Espesor	1 mm
La resistencia contra cortocircuitos se corresponde con el conductor E-Cu	16 mm ²	Longitud de ranura	18 mm
Taladro, ranurado	Sí		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Documentación del usuario	StorageConditionsTerminalBlocks
Folleto/catálogo	CAT 1 TERM 16/17 EN

Accesorios TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

