

LaserMark LM MT300 15/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

- Etiquetas adhesivas de poliéster
- Indicado para impresión láser en DIN A4
- Resistente a la abrasión
- Alta resistencia al calor
- Para identificar aparatos de conexión y módulos de cualquier tipo
- También se puede rotular con bolígrafo o con rotulador STI

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Tipo | LM MT300 15/6 GE |
| Código | 1686361687 |
| Versión | LaserMark, Señalizadores de dispositivos, 6 x 15.2 mm, amarillo |
| GTIN (EAN) | 4008190493851 |
| U.E. | 10 Pieza |

LaserMark LM MT300 15/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|------------|
| Anchura | 15,2 mm | Anchura (pulgadas) | 0,598 inch |
| Altura | 6 mm | Altura (pulgadas) | 0,236 inch |
| Profundidad | 0,08 mm | Profundidad (pulgadas) | 0,003 inch |
| Peso neto | 11,6 g | | |

Datos generales

| | | | |
|--|----------------------|---|-----------------|
| Adhesivos | Adhesivo de acrilato | Anchura | 15,2 mm |
| Color | amarillo | Color de material según código de resistencia | 4 |
| Gama de temperaturas de servicio | -40...150 °C | Grado inflamabilidad según UL 94 | HB |
| Halógenos | No | Homologación según UL 969 | Sí |
| Material | Poliéster, sin PVC | Nº por hoja | 484 |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | 4.840 | Procedimiento de impresión | Impresión láser |
| Versión | autoadhesivo | | |

Clasificaciones

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

Homologaciones en línea

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Descargas

| | |
|---------------------|--|
| Datos de ingeniería | EPLAN, WSCAD |
| Datos de ingeniería | STEP |
| Software | M-Print PRO configuration file |

Hoja técnica

**LaserMark
LM MT300 15/6 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

