

## Bridas-tornillo KLBUE CO 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Imagen de producto



### Apantallamiento y toma de tierra

Nuestros bornes de apantallamiento y cables de tierra, que cuentan con diferentes tecnologías de conexión, le permiten proteger de forma eficaz tanto a las personas como los equipos de las interferencias, tales como campos magnéticos o eléctricos. Una completa gama de accesorios es el broche de oro de nuestros productos.

### Datos generales para pedido

Tipo	KLBUE CO 2
Código	<a href="#">1752131001</a>
Versión	Bridas-tornillo, Bridas, Acero
GTIN (EAN)	4032248064434
U.E.	10 Pieza

**Bridas-tornillo  
KLBUE CO 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Datos técnicos**

**Dimensiones y pesos**

Anchura	21,1 mm	Anchura (pulgadas)	0,831 inch
Altura	18 mm	Altura (pulgadas)	0,709 inch
Profundidad	41,6 mm	Profundidad (pulgadas)	1,638 inch
Medida de fijación, anchura	20 mm	Peso neto	18,7 g

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento, max.	40 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	10 °C
Temperatura de almacenamiento	10 °C...40 °C		

**Conductor embornable (conexión nominal)**

Diámetros de cable, max.	15 mm	Diámetros de cable, min.	4 mm
--------------------------	-------	--------------------------	------

**Datos del material**

Material	Acero	Color	plata
----------	-------	-------	-------

**Dimensiones**

Paso en mm (P)	18 mm
----------------	-------

**Otros datos técnicos**

Indicación de montaje	Montaje directo, Barra colectora	Tipo de fijación	enclavado
Versión a prueba de explosivos	No		


**Valores característicos del sistema**

Versión	para conexión de apantallamiento
---------	----------------------------------

**Clasificaciones**

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-90
eClass 7.1	27-14-11-50	eClass 8.1	27-14-11-50
eClass 9.0	27-14-11-50	eClass 9.1	27-14-11-50

**Homologaciones en línea**

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

**Bridas-tornillo  
KLBUE CO 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Descargas**

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">STEP</a>
Documentación del usuario	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">Attestation of Conformity</a>