

Ethernet industrial IE-FCM-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Interfaz de asistencia FrontCom[®] Micro con RJ45 en IP65

Datos generales para pedido

Tipo	IE-FCM-RJ45-C
Código	1018790000
Versión	FrontCom Micro acoplamiento RJ45
GTIN (EAN)	4032248730056
U.E.	10 Pieza

Ethernet industrial IE-FCM-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Espesor de pared, máx.	3 mm	Espesor de pared, mín.	1 mm
Peso neto	36,4 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos generales

Par de apriete de la tuerca de sujeción	2 Nm	Conexión 1	RJ45
Conexión 2	RJ45	Descripción del artículo	FrontCom Micro acoplamiento RJ45
Color	negro	Material capotas	PA UL 94 V0
Categoría	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Superficie de contacto	Oro sobre níquel
Tipo de montaje	Armario de distribución, Distribution box	Apantallamiento	contacto de apantallamiento 360°
Tipo de protección	IP65, cerrado	Ciclos de enchufado	750

Normas

Conector norma	IEC 60603-7-51	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	----------------	----------------------------	---------

Propiedades eléctricas

PoE / PoE+	conforme a la norma IEEE 802.3at
------------	----------------------------------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Ethernet industrial
IE-FCM-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos**Descargas**


Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI FRONTCOM EN PI PROFINET CABLING EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	DUXR.E316369

Ethernet industrial IE-FCM-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Sección del montaje

