

Elementos de conexión H1,5/16D ZH SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- En bolsa de varias unidades (5 x 100 piezas)
- Código de color Weidmüller
- Colores de identificación según DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H1,5/16D ZH SW SV
Código	9004420000
Versión	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190167455
U.E.	500 Pieza
Embalaje	MultiPack

Elementos de conexión H1,5/16D ZH SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	16 mm	Anchura (pulgadas)	0,63 inch
Peso neto	0,176 g		

Datos técnicos

Versión	Terminal tubular doble
---------	------------------------

Terminales tubulares

Altura de aislamiento (A)	6,5 mm	Anchura del aislamiento (B)	3,6 mm
Color	DIN	Diámetro para superficie de contacto (D1)	2,2 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0,3 mm	Espesor del manguito de metal (S1)	0,15 mm
L1 en mm	16 mm	Longitud de desaislado	11 mm
Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm	Sección de conexión del conductor	1,5 mm ²
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 16		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Elementos de conexión H1,5/16D ZH SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración

