

Elementos de conexión H2,5/21,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- En MultiPack
- Código de colores Weidmüller

Datos generales para pedido

Tipo	H2,5/21,5X BL SV
Código	9006710000
Versión	Terminal tubular, aislado, 17 mm, 12 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190332280
U.E.	100 Pieza
Embalaje	MultiPack

Elementos de conexión H2,5/21,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	21,5 mm	Anchura (pulgadas)	0,846 inch
Peso neto	0,3 g		

Datos técnicos

Versión	aislado
---------	---------

Terminales tubulares

Color	Weidmüller	Diámetro del aislamiento (D2)	7,6 mm
Diámetro para superficie de contacto (D1)	2,3 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0,3 mm
Espesor del manguito de metal (S1)	0,15 mm	L1 en mm	21,5 mm
Longitud de desaislado	17 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	12 mm
Sección de conexión del conductor	2,5 mm ²	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 14

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Hoja técnica

**Elementos de conexión
H2,5/21,5X BL SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración

