

## Elementos de conexión H50,0/41D BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

### Datos generales para pedido

Tipo	H50,0/41D BL
Código	<a href="#">9019350000</a>
Versión	Terminal tubular, aislado, 31 mm, 25 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190049263
U.E.	50 Pieza
Embalaje	suelto

## Hoja técnica

### Elementos de conexión H50,0/41D BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	41 mm	Anchura (pulgadas)	1,614 inch
Peso neto	3,26 g		

### Datos técnicos

Versión	aislado
---------	---------

### Terminales tubulares

Color	DIN	Denominación militar	T 20A 035 A
Diámetro del aislamiento (D2)	15 mm	Diámetro para superficie de contacto (D1)	10,3 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0,5 mm	Espesor del manguito de metal (S1)	0,3 mm
L1 en mm	41 mm	Longitud de desaislado	31 mm
Longitud de superficie de contacto (L2)	25 mm	Sección de conexión del conductor	50 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 1		

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">STEP</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>