
Elementos de conexión
H2,5/25T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- en bolsa de plástico
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H2,5/25T GR
Código	9021090000
Versión	Terminal tubular, aislado, 20 mm, 18 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190060916
U.E.	500 Pieza
Embalaje	suelto

Hoja técnica

Elementos de conexión
H2,5/25T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	25 mm	Anchura (pulgadas)	0,984 inch
Peso neto	0,24 g		

Datos técnicos

Versión	aislado

Terminales tubulares

Color	Telemecanique	Denominación militar	T 20A 023 A
Diámetro del aislamiento (D2)	4,2 mm	Diámetro para superficie de contacto (D1)	2,2 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0,25 mm	Espesor del manguito de metal (S1)	0,15 mm
L1 en mm	25 mm	Longitud de desaislado	20 mm
Longitud de superficie de contacto (L2)	18 mm	Sección de conexión del conductor	2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 14		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones	C US
ROHS	Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Elementos de conexión
H2,5/25T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración

